

Référence : MEMBETANCH5

LOT DE 5 MEMBRANES UNIVERSELLES D'ÉTANCHEITE POUR TUBES



- • APPLICATION UNIVERSELLE
- • MISE EN ŒUVRE SIMPLE ET RAPIDE
- • TOUS SUPPORTS
- • ETANCHÉITÉ DURABLE
- • COMPATIBLE RT 2012
- • POSE EN 30 SECONDES ET SANS OUTIL

DESCRIPTION	Lot de 5 membranes étanches à l'air, de 110 x 110 mm recouvrant une sortie de cloison jusqu'à Ø67 mm. - Avec bande adhésive pré-montée. - Peut se peindre. - Pré-découpé pour tubes et gaines de Ø10 à 50 mm.
CARACTÉRISTIQUES	Lot de 5 membranes - dimensions des membranes 110 x 110 mm . - Avec bande adhésive pré-montée. - Peut se peindre. - Pré-découpé pour tubes et gaines de Ø10 à 50 mm.
APPLICATIONS	Passage de tubes de chauffage et sanitaire
CONDITIONS D'UTILISATION	Pré-découpe pour diamètres 10 à 16 mm, 16 à 25 mm et, 25 à 50 mm
COMPATIBILITÉ	Tous tubes de diamètres de 10 mm à 50 mm
PRÉCAUTION D'EMPLOI	La paroi doit être propre et lisse pour une meilleure adhérence de la membrane

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet la diffusion et la régulation du chauffage dans une habitation.

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

PRESCRIPTION DE POSE

Retirer la zone prédécoupée selon le diamètre à étanchéifier.
S'assurer que le support soit propre et lisse
Enfoncer le tube.
Détacher le film protecteur de la zone adhésive.
Bien appuyer sur la partie adhésive afin de retirer toutes bulles d'air.
