

Référence : **1450-07**

COMPTEUR D'EAU DIVISIONNAIRE - EAU FROIDE - 8 ROULEAUX - CALIBRE 20 - MÂLE 1



- **BON RAPPORT QUALITÉ/PRIX POUR UN USAGE DOMESTIQUE.**
- **COMPACT POUR UNE INSTALLATION FACILE ET RAPIDE DANS UN ENDROIT RESTREINT OU SUR UNE CONDUITE EXISTANTE POUR AJOUTER UN SYSTEME DE COMPTAGE.**
- **CADRAN SEC ANTI-CONDENSATION POUR UNE MEILLEURE DURABILITÉ DANS LE TEMPS ET ORIENTABLE À 360° POUR UNE LECTURE FACILITÉ.**
- **PRÉ-ÉQUIPÉ POUR LE MONTAGE D'UN CAPTEUR D'IMPULSION POUR LA LECTURE À DISTANCE.**

DESCRIPTION	Compteur divisionnaire à jet unique pour eau froide - Compact pour une installation facile et rapide dans un endroit restreint ou sur une conduite existante pour ajouter un système de comptage. - Calibre 20. - Mâle 1". - Conforme MID 2014/32/UE. - Classe R80 (pose horizontale). - Classe R40 (pose verticale). - Lecture directe grâce à 8 rouleaux numérotés (5 rouleaux noirs pour les m3 et 3 rouleaux rouges + 1 aiguille pour les dixième de litre). - Cadran sec anti - condensation pour une meilleure durabilité dans le temps et orientable à 360° pour une lecture facilitée. - Transmission magnétique pour une parfaite étanchéité entre la turbine et le mécanisme. - Filtre à l'entrée pour protéger le compteur des impuretés présentes dans le réseau. - Compteur pré - équipé pour le montage d'un module radio compact (868Mhz Wireless M Bus) ou d'un émetteur avec sortie M - BUS direct. - Il doit être utilisé en combinaison avec le récepteur « Arrow Collect » pour les systèmes de lecture mobiles ou fixes avec le logiciel dédié.
CARACTÉRISTIQUES	Compteur divisionnaire jet unique Eau froide (inférieure à 50°C). Calibre 20. PN 16 Mâle 1". Longueur entraxe : 130mm. Conforme MID 2014/32/UE. Normé ACS Lecture directe 8 rouleaux numérotés. Cadran sec anti-condensation et orientable. Transmission magnétique. Filtre à l'entrée. Classe R80 (pose horizontale). Classe R40 (pose verticale). Pastille d'identification compteur eau chaude/compteur eau froide. Pré-équipé pour module radio compact (868Mhz Wireless M Bus) ou pour émetteur avec sortie M-BUS direct (combinaison avec récepteur « Arrow Collect » pour lecture mobiles ou fixes avec le logiciel dédié).
APPLICATIONS	Permet le relevé et la facturation de la consommation d'eau dans un usage domestique
CONDITIONS D'UTILISATION	Cadran sec anti-condensation et orientable
COMPATIBILITÉ	Conformité MID (Règlementation relative aux appareils de mesure) Conforme pour un usage sur réseau d'eau potable
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Bien respecter le sens de montage indiqué sur le corps
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet de distribuer de l'eau dans une habitation.
PRESCRIPTION DE POSE	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (1 an), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU. Avant l'installation, il est impératif de nettoyer les tuyauteries de l'installation. L'installation du compteur doit être effectuée sans aucune traction ou flexion mécanique (dilatation ou manque de supportage). Le compteur ne doit pas subir de contraintes mécaniques; vérifier l'alignement des tuyauteries. Adapter le couple de serrage pour ne pas détériorer les écrous: 30 N.mètre max. Pour réaliser l'étanchéité du raccord, privilégier le PTFE ou la pate anaérobie. L'usage de la filasse avec de la pate à joint est proscrite. L'installation et l'utilisation du compteur doivent être conformes aux règles de l'art, DTU, et réglementations en vigueur. Nous préconisons des accessoires nécessaires à l'installation de marque Somatherm.